

**Garant**

**Plans de travail d'angle en bambou encollé en croix, Pour profondeur de plan raccordement: 750mm**

**Données de commande**

N° commande	926302 750
GTIN	4062406107123
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Dimensions: 1000×1000×50 mm avec découpe à 45°. Longueur de l'arête pour plateau adjacent de **750 mm**.

**Adapté(s) pour:**

Piètements 927000 – 927042, Nr. 927062 – 927068.

**Description technique**

Surface plan de travail	rectifié, huilé sans résidus
Matériau plan de travail	Lamelles en bambou encollées en croix
Pour profondeur de plan raccordement	750 mm
Biseau d'angle	45°
Epaisseur plan de travail	50 mm
Type de produit	Plateaux d'établis

**Accessoires**

Piètement Hauteur 650 mm	927000 650
--------------------------	------------

Piètement Hauteur 800 mm	927000 800
Piètement en retrait Hauteur du piètement 800 mm	927040 800
Piètement Hauteur 900 mm	927000 900
Kit nettoyant et huile d'entretien Type 1	926403 1
Rail d'alimentation d'angle pour garnissage libre Pour type 1000	928421 1000
Piètement Hauteur 750 mm	927000 750
Piètement en retrait Hauteur du piètement 900 mm	927040 900