



Freins filets, 50 ml, Référence fabricant: 83-54



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 083313 83-54 |
| GTIN | 8029822074053 |
| Classe d'article | 08G |

Description

Exécution:

L'utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les colles anaérobies à un composant conviennent à tous les types et formes de filets. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement.

Utilisation:

Serrage faible – Desserrage possible avec un outil normal.

Serrage moyen – Desserrage encore possible avec un outil normal.

Serrage très fort – Desserrage uniquement possible avec un outil spécial ou par chauffage (>150 °C). Haute résistance, pour raccords filetés durables, plage de températures jusqu'à 200 °C.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyeurs universels 083391 et 083392.

Emploi rapide et aisé pour bouteilles 50 ml avec 083344 réf. 50.

Description technique

| | |
|--|----------------------------|
| Signalisation des substances dangereuses | GHS07: Point d'exclamation |
| Référence fabricant | 83-54 |
| Couple initial de décollement min. | 25 - 35 Nm |

| | |
|--|--------------------------|
| Pour tailles de filetages M jusqu'à | M20 |
| Propriété | thixotrope |
| Propriété | étanche |
| Propriété | empêche le grippage |
| Propriété | résistant aux vibrations |
| pour matériau | Métal |
| Couleur | Vert |
| pour applications | Freins-filets |
| pour applications | Jointoyage |
| Ecart maximal | 0,15 mm |
| Forme | liquide |
| Température de stockage | 20 °C |
| Point d'éclair | 100 °C |
| Base chimique | Diméthacrylates |
| Pour tailles de filetages en pouces | 3/4 pouce |
| Contenance | 50 ml |
| Plage de températures | -55 - 200 °C |
| Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 12 mois |
| Utilisable après | 2 - 3 h |
| Maniabilité après | 10 - 20 min |
| Viscosité dynamique | 450 - 650 mPas |
| Démontage | lourde |
| Classe de résistance | Très fort |
| Densité | 1,1 g/cm ³ |
| Attribut des noms de produit | 50 ml |
| Type de produit | Freins-filets |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Spray nettoyant et dégraissant Réf. fabricant 7063 | 083392 7063 |
| Pompe à main péristaltique avec jeu d'aiguilles de dosage Pour taille de récipient 50 ml | 083344 50 |
| Spray nettoyant et dégraissant Réf. fabricant 7061 | 083391 7061 |