

3M Scotch-Brite™

Disque abrasif nylon GB-DH, Ø 125 mm, Comparaison grain: 50**Données de commande**

N° commande	566903 50
GTIN	50048011603419
Classe d'article	53M

Description**Exécution:**

Disques abrasifs en nylon avec auto-agrippant pour une bonne adhérence. Avec noyau central amovible pour un positionnement précis et une bonne adhérence du disque sur le plateau-support (**réduction du niveau de vibrations d'env. 50 % avec les plateaux-supports auto-agrippant 566965**).

Nylon très agressif avec stabilité des arêtes élevées. Le **grain de céramique (CER)** intégré permet un enlèvement de matière plus important.

Utilisation:

Idéal pour l'**enlèvement de matière sur des petits points de soudure** et pour des **travaux de nettoyage et d'ébavurage grossiers**. Pas de ponçage approximatif de la surface.

Sur meuleuses d'angle uniquement les plateaux-supports adhésif 566960 ou 566965.

Remarque(s):

Disques abrasifs auto-agrippants pour le pré-polissage, voir codes art. **567705 et suivants**.

Description technique

Degré de finesse	extra gros
Exécution	A coarse super duty

Couleur	bleu
Comparaison grain	50
Ø disque	125 mm
Série	GB-DH
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Référence fabricant	GB-DH
Vitesse de rotation maximale	40 m/s
Type de produit	Nylons abrasifs

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Plateau-support avec Filetage M14 Ø ext. 125 mm

566960 125

Plateau-support avec centrage et filetage M 14 Ø ext. 125 mm

566965 125