

**3M****Disque abrasif auto-agrippant (CER) Hookit 775L perforations multiples, Ø 150 mm, Grain: 80****Données de commande**

N° commande	567792 80
GTIN	30051125868243
Classe d'article	53M

**Description****Exécution:**

Avec **support film robuste**. Le revêtement anti-poussière empêche un encrassement précoce.

**Avantage(s):**

- **Résultat de ponçage plus homogène grâce à l'excellent renforcement du grain.**
- **Meilleure résistance au déchirement en cas de charge sur les arêtes.**

**Utilisation:**

Utilisation à sec et dans des conditions humides sur le bois, le vernis, le métal et les surfaces en plastique.

Grain abrasif de précision **Cubitron™ II** avantageux sur les grandes surfaces (travail de la tôle) grâce à un **enlèvement de matière plus rapide** et un **état de surface plus homogène**.

**Description technique**

Grain	80
Ø disque	150 mm
Référence fabricant	Hookit 775L

Série	775L
Abrasifs	Cubitron™ II
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 150 mm
Machine motrice	Ponceuse excentrique
Vitesse de rotation maximale	40 m/s
Type de produit	Disque abrasif auto-agrippant

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		