

**Outil de pose d'écrous aveugles hydropneumatique FireFox®, Type: 1****Données de commande**

N° commande	770515 1
GTIN	4007081920841
Classe d'article	74A

Description**Exécution:**

Pression de service 5 – 7 bars. Vissage automatique dès le placement avec une légère pression de l'écrou aveugle sur la broche fileté. Travail très économique grâce à la rapidité de vissage et de pose.

Livraison:

Deux clés de montage de 24 / 27, 1 clé six pans de 4, 1 bouteille d'huile hydraulique de 100 ml, 1 récipient d'huile réutilisable. Nez et broche fileté M3, M4, M5, M6.

Remarque(s):

Nez de rechange disponible sous le code art. 770516. Pour écrous aveugles de M3 à M6 de tous les matériaux sauf M6 acier inoxydable.

Course: 7,5 mm

Force de traction réglable, 5 bars max.: 12000 N

Consommation d'air par session de pose (en fonction du filetage): max. 2 l

Raccord: 6 mm

Raccord: 1/4 pouce

Pour écrous aveugles tous matériaux: M3 – M6

Description technique

Course	7,5 mm
Poids	1,96 kg
Consommation d'air par session de pose (en fonction du filetage)	max. 2 l
Raccord	6 mm
Pour écrous aveugles acier / alu	M3 – M6
Force de traction réglable, 5 bars max.	12000 N
Pour écrous aveugles tous matériaux	M3 – M6
Raccord	1/4 pouce
Type de produit	Riveteuses

Accessoires

Nez de rechange avec broche fileté Type M3	770516 M3
Nez de rechange avec broche fileté Type M5	770516 M5
Nez de rechange avec broche fileté Type M4	770516 M4
Nez de rechange avec broche fileté Type M6	770516 M6