

**Outil de pose d'écrous aveugles hydropneumatique FireFox®, Type: 2****Données de commande**

N° commande	770515 2
GTIN	4007081056373
Classe d'article	74A

Description**Exécution:**

Pression de service 5 – 7 bars. Vissage automatique dès le placement avec une légère pression de l'écrou aveugle sur la broche fileté. Travail très économique grâce à la rapidité de vissage et de pose. Avec **un seul** appareil, possibilité de poser des écrous aveugles sous contrôle de course ou de la force de traction.

Livraison:

Deux clés de montage de 24 / 27, 1 clé six pans de 4, 1 bouteille d'huile hydraulique de 100 ml, 1 récipient d'huile réutilisable. Nez et broche fileté M4, M5, M6, M8.

Remarque(s):

Nez de rechange disponible sous le code art. 770516.

Description technique

Raccord	6 mm
Force de traction réglable, 5 bars max.	22000 N
Pour écrous aveugles acier / alu	M3 – M12
Course réglable, max.	10 mm

Consommation d'air par session de pose (en fonction du filetage)	2 – 4 l
Pour écrous aveugles tous matériaux	M3 – M10
Poids	2,4 kg
Raccord	1/4 pouce
Type de produit	Riveteuses

Accessoires

Nez de rechange avec broche fileté Type M8	770516 M8
Nez de rechange avec broche fileté Type M12	770516 M12
Nez de rechange avec broche fileté Type M10	770516 M10
Nez de rechange avec broche fileté Type M6	770516 M6
Nez de rechange avec broche fileté Type M4	770516 M4
Nez de rechange avec broche fileté Type M5	770516 M5
Nez de rechange avec broche fileté Type M3	770516 M3