

Garant**Niveau à bulle en alliage léger, Longueur: 800mm****Données de commande**

N° commande	467020 800
GTIN	4045197720511
Classe d'article	41H

Description**Exécution:**

Profil d'aluminium anodisé épais avec très grande résistance au pliage. Surfaces de mesure planes et prismatiques pour un alignement parfait sur les surfaces, tubes et arêtes. Fiole horizontale sans arête avec effet loupe pour une vue sans distorsion sur la bulle.

Exécution - Descriptif:

Profil d'aluminium anodisé épais avec très grande résistance au pliage. Surfaces de mesure planes et prismatiques pour un alignement parfait sur les surfaces, tubes et arêtes. Fiole horizontale sans arête avec effet loupe pour une vue sans distorsion sur la bulle. **Erreur admissible en cas de mesures inversées: 0,75 mm/m.**

Description technique

Longueur	800 mm
Erreur admissible en position normale	0,5 mm/m
Erreur admissible en cas de mesure au plafond	0,75 mm/m
Section	24 × 55 mm
Type de produit	Niveau à bulles