

**Garant****Plans de travail d'angle avec revêtement Eterlux, Pour profondeur de plan raccordement: 800mm****Données de commande**

N° commande	926342 800
GTIN	4062406107253
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Dimensions: 1000×1000×50 mm avec inclinaison de 45°, à l'avant sur la **profondeur du plan de 800 mm.**

**Adapté(s) pour:**

Piètements 927000 – 927042, Nr. 927062 – 927068.

**Description technique**

Lisière en ABS	3 mm
Couleur revêtement plastique	gris clair
Matériau plan de travail	Noyau multiplis avec revêtement Eterlux
Revêtement plan de travail	Eterlux (mélamine / résine phénolique)
Epaisseur revêtement	2 mm
Pour profondeur de plan raccordement	800 mm
Exécution lisière	4 côtés
Surface plan de travail	Revêtement très résistant aux éraflures et à la chaleur
Biseau d'angle	45°

Epaisseur plan de travail	50 mm
Type de produit	Plateaux d'établis

---

## Accessoires

Rail d'alimentation d'angle pour garnissage libre Pour type 1000	928421 1000
Piètement Hauteur 650 mm	927000 650
Piètement Hauteur 750 mm	927000 750
Piètement Hauteur 900 mm	927000 900
Piètement en retrait Hauteur du piètement 900 mm	927040 900
Piètement Hauteur 800 mm	927000 800
Piètement en retrait Hauteur du piètement 800 mm	927040 800