



Freins filets, 250 ml, Référence fabricant: 83-54



Données de commande

N° commande	083314 83-54
GTIN	8029822074084
Classe d'article	08G

Description

Exécution:

L'utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les colles anaérobies à un composant conviennent à tous les types et formes de filets. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement.

Utilisation:

Serrage faible – Desserrage possible avec un outil normal.

Serrage moyen – Desserrage encore possible avec un outil normal.

Serrage très fort – Desserrage uniquement possible avec un outil spécial ou par chauffage (>150 °C). Haute résistance, pour raccords filetés durables, plage de températures jusqu'à 200 °C.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyeurs universels 083391 et 083392.

Emploi rapide et aisé pour bouteilles 50 ml avec 083344 réf. 50.

Description technique

Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M20
Référence fabricant	83-54

Couple initial de décollement min.	25 - 35 Nm
Forme	liquide
Ecart maximal	0,15 mm
pour applications	Jointoyage
pour applications	Freins-filets
Base chimique	Diméthacrylates
Point d'éclair	100 °C
Couleur	Vert
Température de stockage	20 °C
Contenance	250 ml
pour matériau	Métal
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	12 mois
Plage de températures	-55 - 200 °C
Propriété	étanche
Propriété	thixotrope
Propriété	empêche le grippage
Propriété	résistant aux vibrations
Utilisable après	2 - 3 h
Maniabilité après	10 - 20 min
Viscosité dynamique	450 - 650 mPas
Démontage	lourde
Classe de résistance	Très fort
Densité	1,1 g/cm ³
Attribut des noms de produit	250 ml
Type de produit	Freins-filets

Accessoires

083344 50

Pompe à main péristaltique avec jeu d'aiguilles de dosage
Pour taille de récipient 50 ml

Spray nettoyant et dégraissant Réf. fabricant 7063	083392 7063
Spray nettoyant et dégraissant Réf. fabricant 7061	083391 7061