

3M Roloc™

Disque de finition en nylon SC-DR, Ø 25,4 mm, Comparaison grain: 280**Données de commande**

N° commande	554044 280
GTIN	30048011153910
Classe d'article	53M

Description**Exécution:**

Le **système à changement rapide** avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et «en un tour de main» des outils de polissage.

Nylon universel et performant.

Utilisation:

Pour le nettoyage, le dégraissage et le polissage de surfaces métalliques.

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

Remarque(s):

Roloc™ Bristle-Disc, voir code art. 573510 et suivants.

Description technique

Exécution	A vfn
Degré de finesse	fin
Comparaison grain	280
Ø disque	25,4 mm
Abrasifs	Nylon
Abréviation de l'abrasif	A

Fiche technique

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 25,4 mm
Vitesse de rotation max.	25000 min ⁻¹
Type de produit	Nylons abrasifs

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm moyen Ø ext. 25 mm

554092 25

