

**Pince-étau universelle, forme de la mâchoire ovale, Longueur totale: 300mm****Données de commande**

N° commande	708005 300
GTIN	4045197719782
Classe d'article	72B

**Description****Exécution:**

Mâchoires de prise crantées et corps de pince puissant en acier à ressorts. Ecartement et pression de serrage réglables via une vis moletée. Pince entièrement nickelée.

Forme de la mâchoire ovale.

**Utilisation:**

Pour le serrage de matériaux profilés et plats. Pression de serrage jusqu'à 10 000 N.

**Matière(s):**

Mâchoires de prise en acier au chrome-vanadium, forgées.

**Pièce(s) de rechange:**

Ressort 708301 réf. 12.

**Description technique**

Longueur totale	300 mm
Capacité de serrage	60 mm
Longueur mors	47 mm
Type de produit	Pince-étau

**Accessoires**

Ressort Type 12	708301 12
-----------------	-----------

