

PLANOLITH**Marbre Précision 0, Longueur×Largeur: 2000X1000mm****Données de commande**

| | |
|------------------|------------------|
| N° commande | 430300 2000X1000 |
| GTIN | 2050001949790 |
| Classe d'article | 46H |

Description**Exécution:**

Marbre en granit naturel sélectionné.

- **Exempt de défauts, structure homogène.**
- **Résistant à la flexion et à la torsion.**
- **Résistant à la rouille, faible conductibilité thermique.**
- **Surface micro fine (rodée au diamant). Les tolérances requises sont réduites.**
- **Bords extérieurs rectifiés.**
- **Pour permettre une mise en place statique, des points d'appui (inserts à bille en acier) sont réalisés sur le dessous.**
- **Plus dur que l'acier trempé (6 – 7 suivant l'échelle de Mos'scher), non magnétique et non conducteur.**

Précision:

La fabrication finale et le contrôle sont réalisés dans des enceintes climatisées commandées par ordinateur. Contrôlé suivant des moyens de mesure rattachés aux laboratoires d'étalonnage nationaux et internationaux.

DIN 876/0 – Finement rodé au diamant pour le contrôle.

Livraison:

Avec certificat de conformité usine et emballage. Avec inserts à bille en acier.

Remarque(s):

Sur demande: Inserts filetés en acier inoxydable, rails rainures en T en acier (pas pour 430190), précision 000, autres références et dimensions intermédiaires. Livraison port dû.

Description technique

| | |
|-----------|---------|
| Epaisseur | 220 mm |
| Poids | 1320 kg |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Planéité | 0,012 mm |
| Nombre de points d'appui en acier | 5 |
| Norme | DIN 876 |
| Précision | 0 mm |
| Certificat d'étalonnage | Certificat d'étalonnage du fabricant |
| Type de produit | Marbre de mesure |

Accessoires

| | |
|---|------------------|
| Paire de poupées mobiles, qualité 1, exécution lourde Hauteur pointe 150 mm | 431710 150 |
| Rails de guidage et de serrage rainures en T avec montage Pour longueur marbre 2000 mm | 431700 2000 |
| Paire de poupées mobiles, qualité 1, exécution lourde Hauteur pointe 200 mm | 431710 200 |
| Support pour dim. marbre longueur×largeur 2000X1000 mm | 431000 2000X1000 |
| Paire de poupées mob. pour cylindres | 431705 |