

Garant GRIDLINE

Pièment, Hauteur: 650mm**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 927000 650 |
| GTIN | 4062406107284 |
| Classe d'article | 9GG |

Description**Exécution:**

En tube d'acier, 50 mm de large, avec renfort et support pour réglage en hauteur au pas de 25 mm. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec passages de câbles - permettent un acheminement aisé et ordonné des câbles d'alimentation / câbles divers.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Les piètements sans paroi arrière ou bâti nécessitent le montage de goussets 927122 pour assurer la rigidité.

La hauteur correspond au bord inférieur du plan de travail.

Les établis assemblés doivent impérativement être protégés contre le basculement.

Description technique

| | |
|------------|--------|
| Hauteur | 650 mm |
| Profondeur | 700 mm |
| Poids | 5,7 kg |
| Largeur | 50 mm |

| | |
|-------------------------|--|
| Pour profondeur de plan | 750 mm |
| Type de construction | Construction en tube d'acier |
| Epaisseur du matériau | 1,5 mm |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Type de produit | Piètement |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Compensation de hauteur pour établis GridLine Type M12 | 927090 M12 |
| Patins, jeu de 2 pièces Type 2 | 927092 2 |