

Garant
Barre d'alésage pour usinage de gorges, Gauche, Ø queue DS / largeur de gorge w: 16/1,5mm

Données de commande

N° commande	273791 16/1,5
GTIN	4045197721112
Classe d'article	21W

Description
Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Description technique

Largeur de gorge w	1,5 mm
Vis	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Déport L_3	7,5 mm
Ø pré-perçage min. D_{\min}	16 mm
t_{\max} Usinage intérieur	4,5 mm
Longueur totale L	180 mm
Longueur de col L_1 porte-outils en retrait	30 mm
Ø queue D_s	16 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Vis de blocage Type 12	279815 12
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500