

**Garant**
**Barre d'alésage pour usinage de gorges, droite, Ø queue DS / largeur de gorge w: 12/1,5mm**

**Données de commande**

N° commande	273790 12/1,5
GTIN	4045197720979
Classe d'article	21W

**Description**
**Exécution:**

Réalisation en acier à outils haute résistance ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

**Description technique**

Déport $L_3$	9,5 mm
Ø pré-perçage min. $D_{\min}$	16 mm
Vis	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Largeur de gorge w	1,5 mm
$t_{\max}$ Usinage intérieur	4,5 mm
Longueur totale L	140 mm
Longueur de col $L_1$ porte-outils en retrait	30 mm
Ø queue $D_s$	12 mm
Applications	#gorges frontales intérieures
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	oui

Type de produit

Barre d'alésage

---

**Accessoires**PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX15

674248 TX15

Vis de blocage Type 12

279815 12

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500