

Garant**Barre d'alésage pour usinage de gorges, Gauche, Ø queue DS / largeur de gorge w: 20/1,5mm****Données de commande**

N° commande	273791 20/1,5
GTIN	4045197721129
Classe d'article	21W

Description**Exécution:**

Réalisation en acier à outils haute résistance ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Description technique

Vis	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Largeur de gorge w	1,5 mm
Ø pré-perçage min. D_{\min}	25 mm
t_{\max} Usinage intérieur	6 mm
Déport L_3	14,5 mm
Longueur totale L	180 mm
Longueur de col L_1 porte-outils en retrait	30 mm
Ø queue D_s	20 mm
Applications	#gorges frontales intérieures
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	oui

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Vis de blocage Type 8

279815 8

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX20

674248 TX20

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500