

**Garant****Porte-outils VARIO-LINE, droite, Hauteur de queue h: 16mm****Données de commande**

N° commande	273794 16
GTIN	4045197721082
Classe d'article	21W

**Description****Adapté(s) pour :**

Porte-plaquettes 273798.

**Livraison:**

Vis de montage incluses.

**Remarque(s):**L = L<sub>1</sub> + L<sub>3</sub> (porte-plaquettes).Largeur fonctionnelle L<sub>4</sub>: 21 mmL<sub>1</sub>: 100 mmL<sub>2</sub>: 24,5 mm

Vis: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Description technique**

Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	21 mm
L <sub>2</sub>	24,5 mm
Hauteur de queue h	16 mm
Vis	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L <sub>1</sub>	100 mm
Type d'utilisation	droite
Type de produit	Porte-outils

---

## Accessoires

Vis de blocage Type 9	279815 9
Vis de blocage	279910
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10