

**Garant**
**Porte-outils VARIO-LINE, droite, Hauteur de queue h: 20mm**

**Données de commande**

N° commande	273794 20
GTIN	4045197721099
Classe d'article	21W

**Description**
**Adapté(s) pour :**

Porte-plaquettes 273798.

**Livraison:**

Vis de montage incluses.

**Remarque(s):**
 $L = L_1 + L_3$  (porte-plaquettes).

 Largeur fonctionnelle  $L_4$ : 25 mm

 $L_1$ : 125 mm

 $L_2$ : 24,5 mm

Vis: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Description technique**

Largeur fonctionnelle $L_4$	25 mm
$L_1$	125 mm
Hauteur de queue h	20 mm
Vis	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
$L_2$	24,5 mm
Type d'utilisation	droite
Type de produit	Porte-outils

---

## Accessoires

Vis de blocage Type 9	279815 9
Vis de blocage	279910
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10