


Garant
Porte-outils VARIO-LINE, Gauche, Hauteur de queue h: 25mm

Données de commande

N° commande	273795 25
GTIN	4045197721334
Classe d'article	21W

Description
Adapté(s) pour :

Porte-plaquettes 273799.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):
 $L = L_1 + L_3$ (porte-plaquettes).

 Largeur fonctionnelle L_4 : 30 mm

 L_1 : 150 mm

 L_2 : 24,5 mm

Vis: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Description technique

Hauteur de queue h	25 mm
L_2	24,5 mm
Largeur fonctionnelle L_4	30 mm
Vis	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L_1	150 mm
Type d'utilisation	Gauche
Type de produit	Porte-outils

Accessoires

Vis de blocage Type 9	279815 9
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Vis de blocage	279910
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500