


**Garant****Porte-outils VARIO-LINE, Gauche, Hauteur de queue h: 32mm****Données de commande**

N° commande	273795 32
GTIN	4045197721457
Classe d'article	21W

**Description****Adapté(s) pour :**

Porte-plaquettes 273799.

**Livraison:**

Vis de montage incluses.

**Remarque(s):**L = L<sub>1</sub> + L<sub>3</sub> (porte-plaquettes).Largeur fonctionnelle L<sub>4</sub>: 30 mmL<sub>1</sub>: 170 mmL<sub>2</sub>: 24,5 mm

Vis: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Description technique**

L <sub>2</sub>	24,5 mm
Vis	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L <sub>1</sub>	170 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	30 mm
Hauteur de queue h	32 mm
Type d'utilisation	Gauche
Type de produit	Porte-outils

---

## Accessoires

Vis de blocage	279910
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Vis de blocage Type 9	279815 9
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10