

Garant

Mandrin de frettage, étroit, long 4°30', avec arrosage, HSK-A 63 A = 120, Ø serrage D1: 8mm


Données de commande

N° commande	308329 8
GTIN	4045197721167
Classe d'article	31A

Description
Exécution:

- **Pente extérieure 4°30'.**
- **Avec RFID/alésage Balluffchip.**
- **Surfaces fonctionnelles HSK usinées.**

Avec arrosage.

Utilisation:

- **Endroits particulièrement difficiles d'accès.**
- **Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.**

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé à douilles 309890, rallonges pour mandrins de frettage 302410 réf. 12/3 et 12/4. Appareils de frettage 354210 – 354450.

Description technique

Longueur de col cote A	120 mm
Ø serrage D ₁	8 mm
Ø D ₂	16 mm
Ø ext. D	30 mm
Arrosage	Non obturable
Support	HSK-A 63 A = 120

Norme de porte-outils	DIN 69893
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrin de frettage

Accessoires

Appareils de frettage Type SU1	354210 SU1
Adaptateur de refroidissement court 4,5° Pour Ø serrage 6-9 mm	354235 6-9
Disque interchangeable pour bobine SU1 Pour Ø serrage 6-12 mm	354240 6-12
Adaptateur de refroidissement long 4,5° Pour Ø serrage 6-9 mm	354236 6-9
Sous-armoire	354290
Unités de refroidissement Type CU1	354215 CU1