



Petit coupe-tubes avec 4 galets



Données de commande

N° commande	818305
GTIN	4045197721464
Classe d'article	82A

Description

Exécution:

Corps de base en magnésium moulé sous pression, vis recouverte et guidage télescopique de précision. **4 galets** (bon guidage également pour les Ø importants) avec rainure. **Poignée ergonomique avec molette de rechange** 819100. Corps contenant des **ébavureurs à main escamotables**.

Utilisation:

Universelle pour couper des tubes à parois fines en **cuivre, aluminium et INOX à parois fines**.

Pièce(s) de rechange:

Boulon 818020 pour molette 819100.

Lame pour ébavureurs à main, voir code art. 838510 réf. S10.

Ø molette: 20 mm

Largeur molette: 5 mm

Alésage molette: 5 mm

Pour Ø ext. tuyau: 3 - 35 mm

Description technique

Ø molette	20 mm
Alésage molette	5 mm
Largeur molette	5 mm
Pour Ø ext. tuyau	3 - 35 mm
Type de produit	Coupe-tubes

Accessoires

Boulon de molette	818020
Ebavureur intérieur / extérieur pour acier inoxydable pour Ø tube jusqu'à 35 mm	814920 35
Molette de rechange	819100