

Garant GRIDLINE

Piètement avec réglage en hauteur manuel, Hauteur: 900mm**Données de commande**

N° commande	927001 900
GTIN	4062406107659
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

En tube d'acier, 50 mm de large, avec renfort et compatible pour réglage en hauteur optionnel au pas de 25 mm. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec passages de câbles - permettent un acheminement aisé et ordonné des câbles d'alimentation / câbles divers.

Réglage en hauteur 150 mm.**Livraison:**

Piètement avec réglage en hauteur manuel 927080 réf. 150.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Les piètements sans paroi arrière ou bâti nécessitent le montage de goussets 927122 pour assurer la rigidité.

La hauteur correspond au bord inférieur du plan de travail.

Les établis assemblés doivent impérativement être protégés contre le basculement.

Description technique

Profondeur	700 mm
Plage de réglage en hauteur	900 - 1050 mm

Largeur	50 mm
Pour profondeur de plan	750 mm
Pas de réglage en hauteur	25 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1,5 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Piètement

Accessoires

Compensation de hauteur pour réglage en hauteur manuel Type M10	927091 M10
Manuelle Höhenverstellung Réglage de la hauteur 150 mm	927080 150
Piètement Hauteur 900 mm	927000 900