

Garant GRIDLINE

Piètement avec roulettes fixes, Hauteur: 1050mm**Données de commande**

N° commande	927004 1050
GTIN	4062406107697
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

En tube d'acier, 50 mm de large, avec renfort et support pour réglage en hauteur au pas de 25 mm. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec passages de câbles - permettent un acheminement aisé et ordonné des câbles d'alimentation / câbles divers.

Livraison:

Piètement 927000, jeu de roulettes fixes 927202 réf. 1

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Les piètements sans paroi arrière ou bâti nécessitent le montage de goussets 927122 pour assurer la rigidité.

La hauteur correspond au bord inférieur du plan de travail.

Les établis assemblés doivent impérativement être protégés contre le basculement.

Description technique

Pour profondeur de plan	750 mm
Hauteur	1050 mm

Profondeur	700 mm
Largeur	50 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1,5 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Piètement

Accessoires

RouesJeu de 2 pièces Type 1	927202 1
Piètement Hauteur 900 mm	927000 900