

RUNPOTEC
HPI KABELZIEHSPEZIALIST**Tire-câbles RUNPO 5 torsadé, dans un boîtier en plastique, Longueur ruban: 20m****Données de commande**

N° commande	814872 20
GTIN	9120045472806
Classe d'article	86A

Description**Exécution:**

Tire-fils de **5,3 mm** d'épaisseur, en polyester, torsadé 3 fois. Les deux extrémités serties avec une **pointe de guidage souple (patin Runpo)** et renforcée avec compensation de torsion et œillet de traction en acier inoxydable. Tire-fils très souple avec rayon de courbure de 20 mm seulement.

Avantage(s):

Pratiquement incassable, même dans des rayons étroits.

Utilisation:

Pour diamètre de tuyau 16 – 40 mm.

Description technique

Longueur ruban	20 m
Charge maximale sur la liaison tire-fils – manchon	2,7 kN
Type de produit	Outils de tirage de câbles

