

RUNPOTEC
HPI KABELZIEHSPEZIALIST

Tire-câbles en fibres de verre PowerRex dans un boîtier en plastique, Longueur ruban: 20m



Données de commande

N° commande

814868 20

GTIN

Classe d'article

86A

Description

Exécution:

Tire-câbles en fibres de verre, épaisseur de **3 mm**, **très résistant à la poussée** (max. 5 kN) mais **très souple** (rayon max. 55 mm); idéal pour tirer des câbles dans des tubes déjà posés ou comportant de nombreux coudes.

Embouts avec filetage collés aux deux extrémités pour fixation libre de pointes de guidage souples, de tire-câbles ou d'œillets de traction.

Livraison:

Avec accessoires rangés dans un boîtier en plastique: 1 **pointe de guidage souple (patin Runpo)** avec compensation de torsion et œillet de traction en acier inoxydable. 1 tête de guidage Ø 10 mm, 2 œillets de traction, 1 tire-câble pour câble Ø 6 – 9 mm, 5 embouts, 3 manchons de jonction, 1 colle spéciale 3 g, 1 tire-fils.

Description technique

Résistance à la traction

1,2 kN

Longueur ruban

20 m

Type de produit

Outils de tirage de câbles

Accessoires

Power Disk	814770
Lubrifiant pour tire-fils	814760