

RUNPOTEC
HFR KABELZIEHSPEZIALIST**Jeu d'aiguilles en basalte Runposticks, 19 pièces, Nombre d'aiguilles: 10****Données de commande**

N° commande	814877 10
GTIN	9120045473100
Classe d'article	86A

Description**Exécution:**

Aiguilles souples en basalte de 1 m de long avec filetage en acier inoxydable des deux côtés. Le vissage des aiguilles permet de régler la longueur.

Utilisation:

Idéal pour les travaux à l'extérieur d'un tuyau, par ex. sur des plafonds suspendus ou dans la construction à sec.

Livraison:

10 aiguilles en basalte de 1 m de long (5×Ø 7,5 mm (rouge / dur), 3×Ø 5,5 mm (noir / moyennement dur), 2×Ø 4,5 mm (jaune / tendre), 1 pointe de guidage souple, 1 aimant très puissant, 1 chaîne à billes, 1 tête à œillet avec anneau, 1 crochet d'arrêt, 1 adaptateur taraudé, 1 crochet coulissant spécial en acier inoxydable, 1 lampe à LED, 1 trousse en tissu.

Description technique

Nombre d'aiguilles	10
Type de produit	Outils de tirage de câbles