

Garant**Disque de polissage à lamelles (feutre), moyen, Ø disque: 115mm**

Données de commande

N° commande	566977 115
GTIN	4045197722409
Classe d'article	51M

Description

Exécution:

Les **lamelles en feutre** (hauteur: 20 mm) disposées verticalement sur un plateau en fibre de verre offrent une flexibilité et un refroidissement maximum pendant le polissage.

Utilisation:

Pour le **lustrage de l'acier inoxydable et des métaux non ferreux** en combinaison avec la pâte à polir 555740.

Utilisation à vitesse réduite (env. 1500 min⁻¹).

Description technique

Forme	plat
Hauteur lamelles	20 mm
Ø alésage	22,23 mm
Ø disque	115 mm
Degré de dureté	moyen
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Optimisé pour le matériau	INOX

Optimisé pour le matériau	Métaux non ferreux
Vitesse de rotation maximale	40 m/s
Type de produit	Disques de polissage à lamelles

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Bloc de pâte à polirUnipol® Couleur WHITE	555740 WHITE
Bloc de pâte à polirUnipol® Couleur BLUE	555740 BLUE