

RUNPOTEC
HFR KABELZIEHSPEZIALIST**Tire-câbles en fibres de verre avec dévidoir en acier, Longueur ruban: 50m****Données de commande**

N° commande	814882 50
GTIN	9120045473605
Classe d'article	86A

Description**Exécution:**

Tire-câbles en fibres de verre, épaisseur **4,5 mm**, **très résistant à la poussée** (max. 5 kN) mais **souple** (rayon max.120 mm). Embouts avec filetage collés aux deux extrémités pour fixation libre de pointes de guidage souples, de tire-câbles ou d'œilletons de traction. Sur dévidoir en acier de haute qualité avec pieds extensibles, 2 compartiments de rangement avec accessoires, blocage et **système de dévidage double** (dévidage rapide et dévidage à freinage automatique).

Livraison:

Avec accessoires dans le compartiment de rangement: 1 **pointe de guidage souple (patin Runpo)** avec compensation de torsion et œillet de traction en acier inoxydable. 1 embout avec manille, 1 poulie, 2 embouts, 1 manchon de jonction, 1 colle spéciale 3 g.

Description technique

Résistance à la traction	2,2 kN
Longueur ruban	50 m
Type de produit	Outils de tirage de câbles

