

Garant**Lame de tronçonnage eco, neutre, Hauteur lame h₅ / largeur gorge w:
26/2mm****Données de commande**

N° commande	273866 26/2
GTIN	4045197722522
Classe d'article	21W

Description**Exécution:**

Avec arrosage eco directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Utilisation:

Pour rainures profondes et pour le tronçonnage de grands diamètres.

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273893; 273894; 274095; 274097 ou porte-lames VDI 319132 – 319133.

Pièce(s) de rechange:

Bouchon fileté 279828 1.

Attention:

Clé de montage 279920 à commander séparément.

Remarque(s):

A partir d'une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu'à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d'une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656 – 273670.

Description technique

Pour Ø pièce max.	60 mm
Hauteur de lame h ₅	26 mm
Largeur de gorge w	2 mm
Hauteur h ₁	21,4 mm
Série	Eco

Longueur totale L	120 mm
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage

Accessoires

Vis pour lame de tronçonnage ECO Type 1	279828 1
---	----------