

**Garant****Lame de tronçonnage eco, neutre, Hauteur lame h<sub>5</sub> / largeur gorge w:  
32/3mm****Données de commande**

N° commande	273866 32/3
GTIN	4045197722560
Classe d'article	21W

**Description****Exécution:**

Avec arrosage eco directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

**Utilisation:**

Pour rainures profondes et pour le tronçonnage de grands diamètres.

**Adapté(s) pour:**

Porte-lames 273893; 273894; 274095; 274097 ou porte-lames VDI 319132 – 319133.

**Pièce(s) de rechange:**

Bouchon fileté 279828 1.

**Attention:**

Clé de montage 279920 à commander séparément.

**Remarque(s):**

A partir d'une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu'à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d'une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656 – 273670.

**Description technique**

Largeur de gorge w	3 mm
Pour Ø pièce max.	110 mm
Hauteur de lame h <sub>5</sub>	32 mm
Hauteur h <sub>1</sub>	25 mm
Série	Eco

Longueur totale L	150 mm
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage

---

## Accessoires

Vis pour lame de tronçonnage ECO Type 1	279828 1
---	----------