



## Microscope stéréoscopique STEMI 508 avec sortie caméra, Type: 508CMAT



### Données de commande

N° commande	491846 508CMAT
GTIN	2050001785022
Classe d'article	49B

### Description

#### Exécution:

Microscope stéréoscopique permettant d'obtenir des images tridimensionnelles, très lumineuses et nettes. Système Greenough pour une qualité d'image optimale. Les **lentilles apochromatiques** corrigent l'erreur de la lentille pour trois couleurs (rouge, vert et bleu) et permettent ainsi d'obtenir des images brillantes avec de vraies couleurs. Réglage et compensation individuelles de la distance interpupillaire et des défauts de vision. Poignée pour utilisation mobile. Statif pour lumière froide, commande d'éclairage épiscopique, base d'éclairage diascopique plate (champ clair/champ sombre), colonne avec support et course de 145 mm.

Avec éclairage circulaire supplémentaire K LED segmentable – 48 LED sur 2 rangées.

Avec sortie de caméra C-Mount supplémentaire.

#### Livraison:

Avec coques pour les yeux 491832. Accessoire de polarisation pour éclairage ponctuel et diascopique.

#### Accessoire(s):

AxioCam 491852 et 491853.

### Description technique

## Fiche technique

Distance de travail	92 mm
Oculaire	PL 10×
Grossissement (x)	6,3 - 50
Zoom	8 : 1
Ø champ visuel	35 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Microscope stéréoscopique

## Accessoires

Coques pour les yeux pour microscopes stéréoscopiques, paire	491832
--	--------