




Capuchon abrasif Policap® (SiC), Grain 150, Ø de capuchon abrasif, -longueur, Forme: 0515L



Données de commande

N° commande	553326 0515L
GTIN	4007220953839
Classe d'article	55G

Description

Exécution:

Compatible uniquement avec les porte-capuchons 553320. **Carbure de silicium (SiC)**: idéal pour le travail du titane, de l'aluminium et de leurs alliages. Echauffement limité grâce aux additifs renforçant l'effet d'abrasion.

Utilisation:

Les capuchons abrasifs sans soudures sont poussés sur le corps en caoutchouc et maintenus en place par force centrifuge lors du fonctionnement de la machine. **Ils sont rapidement et aisément interchangeables** (mise en place / retrait dans le sens des fentes).

Abréviation de l'abrasif: SiC

Ø capuchon abrasif: 5 mm

Longueur capuchon abrasif: 15 mm

Vitesse de rotation recommandée: 40000 min⁻¹

Description technique

Ø capuchon abrasif	5 mm
Vitesse de rotation recommandée	40000 min ⁻¹

Longueur capuchon abrasif	15 mm
Abrasifs	Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif	SiC
Grain	150
Attribut des noms de produit	Grain 150

Accessoires

Porte-capuchons Ø tête, longueur de tête, forme 0515L	553320 0515L
---	--------------