




Capuchon abrasif Policap® (SiC), Grain 150, Ø de capuchon abrasif, -longueur, Forme: 1125L



Données de commande

N° commande	553326 1125L
GTIN	4007220953853
Classe d'article	55G

Description

Exécution:

Compatible uniquement avec les porte-capuchons 553320. **Carbure de silicium (SiC)**: idéal pour le travail du titane, de l'aluminium et de leurs alliages. Echauffement limité grâce aux additifs renforçant l'effet d'abrasion.

Utilisation:

Les capuchons abrasifs sans soudures sont poussés sur le corps en caoutchouc et maintenus en place par force centrifuge lors du fonctionnement de la machine. **Ils sont rapidement et aisément interchangeables** (mise en place / retrait dans le sens des fentes).

Abréviation de l'abrasif: SiC

Ø capuchon abrasif: 11 mm

Longueur capuchon abrasif: 25 mm

Vitesse de rotation recommandée: 20000 min⁻¹

Description technique

Longueur capuchon abrasif	25 mm
Vitesse de rotation recommandée	20000 min ⁻¹

Ø capuchon abrasif	11 mm
Abrasifs	Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif	SiC
Grain	150
Attribut des noms de produit	Grain 150

Accessoires

Porte-capuchons Ø tête, longueur de tête, forme 1125L	553320 1125L
---	--------------