

Garant**Lamelles de polissage en feutre Ø tige 6 mm, Type: ZY4020****Données de commande**

N° commande	552212 ZY4020
GTIN	4045197722775
Classe d'article	51E

Description**Exécution:**

Feutre disposé en éventail autour de la tige.

Utilisation:

Travaux de polissage avec une flexibilité et une adaptation accrues aux contours. L'utilisation consécutive des modèles moyennement durs et tendres permet d'obtenir des surfaces avec un poli miroir optimal.

Remarque(s):

Les brosses / lamelles de polissage en feutre doivent être utilisées en association **avec des pâtes à roder et à polir**, p. ex. 55 2250 / 55 5740. Vitesse decoupe recommandée: 5 – 10 m/s.

Degré de dureté: moyen

Ø tête: 40 mm

Longueur tête: 20 mm

Ø queue: 6 mm

Description technique

Ø tête	40 mm
Ø queue	6 mm

Longueur tête	20 mm
Degré de dureté	moyen
Type de produit	Meules de polissage

Accessoires

Bloc de pâte à polir Unipol® Couleur BLUE	555740 BLUE
Pâte à roder SiC Grain SiC-pâte à polir 150	552250 150
Bloc de pâte à polir Unipol® Couleur DARKPINK	555740 DARKPINK
Pâte à roder SiC Grain SiC-pâte à polir 280	552250 280
Bloc de pâte à polir Unipol® Couleur WHITE	555740 WHITE