

HOLEX**Porte-roue de polissage (ZA) grain 80 moyen, Ø manchon×largeur manchon: 60X30mm**

Données de commande

N° commande	553822 60X30
GTIN	4045197723192
Classe d'article	52E

Description

Exécution:

Le manchon de polissage est fixé par élargissement du corps en caoutchouc à vitesse de rotation élevée. Il peut être utilisé dans toute sa largeur, changé rapidement et aisément et ne glisse pas (mise en place / retrait dans le sens des fentes). Compatibles uniquement avec les systèmes de supports de manchons de polissage.

Lamelles abrasives en tissu de zirconium (ZA), disposées de manière dense autour d'un noyau robuste. L'usure uniforme des différentes lamelles permet de libérer constamment de la nouvelle toile abrasive et multiplie la durée de vie et la capacité d'enlèvement de matière.

Utilisation:

Les brosses de polissage sont surtout utilisées pour les travaux de surfacage qui nécessitent un enlèvement de matière important, également pour les arêtes.

Pour travaux de polissage de surfaces agressives comme alternative aux manchons ou aux roues de polissage. Utilisation exclusivement dans le sens de la marche du corps du support, qui est indiqué dans le noyau de la brosse.

Adapté(s) pour:

Porte-manchons de polissage 553600.

Description technique

Grain	80
Vitesse de rotation max.	9500 min ⁻¹
Largeur manchon	30 mm
Ø manchon	60 mm
Ø ext.	75 mm
Degré de finesse	moyen
Abrasifs	Zirconium
Abréviation de l'abrasif	ZA
Forme manchon	cylindrique
Type de produit	Porte-roues de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Porte-manchon de polissage fendu, Ø tige 6 mm Ø tête longueur de tête 60X30 mm

553600 60X30