

**Produit d'étanchéité plane, 75 ml, ID fabricant: 58-14****Données de commande**

N° commande	083332 58-14
GTIN	2050002005259
Classe d'article	08G

**Description****Exécution:**

Les produits d'étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d'étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l'air, à l'eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un **contact de surface complet** garantit une **étanchéité à 100%**. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l'aide d'un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n'obstruent pas les filtres ni les clapets.

**Utilisation:**

Résistance moyenne, souple, utilisation universelle, recouvrement élevé.

**Remarque(s):**

Nettoyer au préalable les surfaces avec les nettoyeurs universels 083391 et 083392.

**Description technique**

Référence fabricant	58-14
Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Utilisable après	3 - 6 h

Durée de conservation à partir de la date de fabrication	12 mois
Contenance	75 ml
pour applications	Raccord à bride
Viscosité dynamique	28000 - 100000 mPas
Température de stockage	10 - 25 °C
Point d'éclair	100 °C
Couple initial de décollement min.	5 Nm
pour matériau	Métal
Plage de températures	-55 - 150 °C
Base chimique	méthacrylate anaérobie
Forme	liquide
Maniabilité après	15 - 30 min
Couleur	orange
Ecart maximal	0,5 mm
Classe de résistance	Moyen
Démontage	avec outil spécial
Densité	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Attribut des noms de produit	75 ml
Type de produit	Produits d'étanchéité

## Accessoires

Spray nettoyant et dégraissant Réf. fabricant 7061	083391 7061
Spray nettoyant et dégraissant Réf. fabricant 7063	083392 7063