



Produits d'étanchéité pour filetages, 50 ml, ID fabricant: 18-10



Données de commande

N° commande	083322 18-10
GTIN	2050002005235
Classe d'article	08G

Description

Exécution:

Les produits d'étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d'étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l'air, à l'eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un **contact de surface complet** garantit une **étanchéité à 100%**. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l'aide d'un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n'obstruent pas les filtres ni les clapets.

Utilisation:

Produit d'étanchéité élastique pour tubes et filets avec PTFE, faible résistance, filets jusqu'à 2 pouces.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyeurs universels 083391 et 083392.

Description technique

Utilisable après	1 - 3 h
Référence fabricant	18-10
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M50

Pour tailles de filetages en pouces	2 pouce
Couple initial de décollement min.	6 - 11 Nm
Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Base chimique	méthacrylate anaérobie
Maniabilité après	20 - 40 min
Point d'éclair	100 °C
pour applications	Surfaces étanches
pour applications	Joints pour tubes
Ecart maximal	0,3 mm
Pour type de filetage	Tous
Contenance	50 ml
pour matériau	Métal
Température de stockage	10 - 25 °C
Plage de températures	-55 - 150 °C
Forme	liquide
Viscosité dynamique	17000 - 50000 mPas
Propriété	fluorescent sous la lumière UV
Couleur	blanc
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	12 mois
Démontage	avec outil normal
Classe de résistance	Faible
Densité	1 g/cm ³
Attribut des noms de produit	50 ml
Type de produit	Produits d'étanchéité

Accessoires

Spray nettoyant et dégraissant Réf. fabricant 7061	083391 7061
Spray nettoyant et dégraissant Réf. fabricant 7063	083392 7063

