



Produits d'étanchéité pour filetages, 50 ml, ID fabricant: 86-55



Données de commande

N° commande	083322 86-55
GTIN	8029822090084
Classe d'article	08G

Description

Exécution:

Les produits d'étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d'étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l'air, à l'eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un **contact de surface complet** garantit une **étanchéité à 100%**. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l'aide d'un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n'obstruent pas les filtres ni les clapets.

Utilisation:

Produit d'étanchéité pour filets et produit de jointoyage anaérobies haute résistance.
Durcissement lent.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyeurs universels 083391 et 083392.

Description technique

Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Référence fabricant	86-55
Pour tailles de filetages en pouces	2 pouce

Pour tailles de filetages M jusqu'à	M50
Couple initial de décollement min.	15 - 35 Nm
Utilisable après	12 - 24 h
Couleur	Rouge
Maniabilité après	60 - 90 min
pour applications	Tous les raccords filetés
Ecart maximal	0,3 mm
pour matériau	Métal
Viscosité dynamique	5000 - 8000 mPas
Plage de températures	-55 - 150 °C
Contenance	50 ml
Température de stockage	10 - 25 °C
Point d'éclair	100 °C
Propriété	fluorescent sous la lumière UV
Pour type de filetage	Tous
Base chimique	méthacrylate anaérobie
Forme	liquide
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	12 mois
Démontage	uniquement par chauffage
Classe de résistance	Très fort
Densité	1,1 g/cm ³
Attribut des noms de produit	50 ml
Type de produit	Produits d'étanchéité

Accessoires

Spray nettoyant et dégraissant Réf. fabricant 7061	083391 7061
Spray nettoyant et dégraissant Réf. fabricant 7063	083392 7063