

**Produit d'étanchéité plane, 75 ml, ID fabricant: 28-10****Données de commande**

N° commande	083332 28-10
GTIN	2050002005242
Classe d'article	08G

Description**Exécution:**

Les produits d'étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d'étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l'air, à l'eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un **contact de surface complet** garantit une **étanchéité à 100%**. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l'aide d'un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n'obstruent pas les filtres ni les clapets.

Utilisation:

Faible résistance, très souple, démontable, fissures jusqu'à 0,3 mm.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les surfaces avec les nettoyeurs universels 083391 et 083392.

Description technique

Utilisable après	3 - 6 h
Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Référence fabricant	28-10

Propriété	fluorescent sous la lumière UV
Propriété	résistant à l'eau
Propriété	Résistant aux produits chimiques
pour matériau	Métal
Température de stockage	10 - 25 °C
pour applications	Raccord à bride
pour applications	Joint de boîte de vitesses
Forme	liquide
Point d'éclair	100 °C
Couple initial de décollement min.	4 Nm
Contenance	75 ml
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	12 mois
Base chimique	méthacrylate anaérobie
Viscosité dynamique	17000 - 60000 mPas
Plage de températures	-55 - 150 °C
Maniabilité après	20 - 40 min
Couleur	Vert
Ecart maximal	0,3 mm
Classe de résistance	Faible
Démontage	avec outil normal
Densité	1,1 g/cm ³
Attribut des noms de produit	75 ml
Type de produit	Produits d'étanchéité

Accessoires

Spray nettoyant et dégraissant Réf. fabricant 7061	083391 7061
Spray nettoyant et dégraissant Réf. fabricant 7063	083392 7063