

**Produit d'étanchéité plane, 250 ml, ID fabricant: 58-14****Données de commande**

N° commande	083334 58-14
GTIN	8029822049099
Classe d'article	08G

Description**Exécution:**

Les produits d'étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d'étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l'air, à l'eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un **contact de surface complet** garantit une **étanchéité à 100%**. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l'aide d'un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n'obstruent pas les filtres ni les clapets.

Utilisation:

Résistance moyenne, souple, utilisation universelle, recouvrement élevé.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les surfaces avec les nettoyeurs universels 083391 et 083392.

Description technique

Utilisable après	3 - 6 h
Référence fabricant	58-14
pour matériau	Métal

Température de stockage	10 - 25 °C
Plage de températures pour applications	-55 - 150 °C
Base chimique	Raccord à bride méthacrylate anaérobie
Viscosité dynamique	28000 - 100000 mPas
Contenance	250 ml
Point d'éclair	100 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	12 mois
Forme	liquide
Couple initial de décollement min.	5 Nm
Maniabilité après	15 - 30 min
Couleur	orange
Ecart maximal	0,5 mm
Démontage	avec outil spécial
Classe de résistance	Moyen
Densité	1,1 g/cm ³
Attribut des noms de produit	250 ml
Type de produit	Produits d'étanchéité

Accessoires

Spray nettoyant et dégraissant Réf. fabricant 7061	083391 7061
Spray nettoyant et dégraissant Réf. fabricant 7063	083392 7063