

Garant GRIDLINE

Piètement en retrait, Hauteur du piètement: 900mm**Données de commande**

N° commande	927040 900
GTIN	4062406107857
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

En tube d'acier, 50 mm de large, avec renfort et compatible pour réglage en hauteur optionnel au pas de 25 mm. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec passages de câbles – permettent un acheminement aisé et ordonné des câbles d'alimentation / câbles divers.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Les piètements sans paroi arrière ou bâti nécessitent le montage de goussets 927122 pour assurer la rigidité. Les piètements en retrait ne peuvent pas être convertis en pieds mobiles. Les établis assemblés doivent impérativement être protégés contre le basculement.

Description technique

Hauteur	900 mm
Largeur	50 mm
Poids	6,9 kg
Profondeur	475 mm

Pour profondeur de plan	750 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1,5 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Piètement

Accessoires

Compensation de hauteur pour établis GridLine Type M12	927090 M12
Patins, jeu de 2 pièces Type 2	927092 2