

Garant GRIDLINE

**Piètement en retrait avec réglage en hauteur manuel, Hauteur du piètement: 900mm****Données de commande**

N° commande	927042 900
GTIN	4062406107871
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

En tube d'acier, 50 mm de large, avec renfort et support pour réglage en hauteur au pas de 25 mm. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec passages de câbles – permettent un acheminement aisé et ordonné des câbles d'alimentation / câbles divers.

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Les piètements sans paroi arrière ou bâti nécessitent le montage de goussets 927122 pour assurer la rigidité. Les piètements en retrait ne peuvent pas être convertis en pieds mobiles. Les établis assemblés doivent impérativement être protégés contre le basculement.

**Description technique**

Plage de réglage en hauteur	900 - 1050 mm
Largeur	50 mm
Pour profondeur de plan	750 mm
Profondeur	475 mm

Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1,5 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Piètement

## Accessoires

Compensation de hauteur pour réglage en hauteur manuel Type M10	927091 M10
Piètement en retrait Hauteur du piètement 900 mm	927040 900
Manuelle Höhenverstellung Réglage de la hauteur 150 mm	927080 150