

Garant GRIDLINE

Roues Jeu de 2 pièces, Type: 2**Données de commande**

N° commande	927202 2
GTIN	4062406108076
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Roues de 125 mm de diamètre. Idéales également pour les sols irréguliers. Pare-fils empêchant le blocage des roues. Fonctionnement silencieux grâce aux roulements à billes de haute qualité, Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale et bruits de roulement réduits.

Charge admissible par roue: 200 kg. Charge admissible maximale en cas d'utilisation de 4 roues: 600 kg. Jeu composé de 2 roues directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante avec matériel de fixation.

Coloris:

Galvanisé, non configurable.

Remarque(s):

Le montage de roues augmente la hauteur de travail de l'établi de 150 mm.

Description technique

Hauteur	150 mm
Charge admissible par pièce	200 kg
Hauteur	180 mm

Ø roue	125 mm
Poids	2,2 kg
Type de produit	Rouleau