

**HOLEX****Manchon de polissage conique (CER), grain 40 grossier, plus grand Ø de manchon x largeur de manchon: 20X63mm****Données de commande**

N° commande	553875 20X63
GTIN	4045197723321
Classe d'article	52E

**Description****Exécution:**

Matériau résistant au déchirement composé d'un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée et bonne adhérence.

**Grain de céramique (CER).**

**Le manchon de polissage est fixé par élargissement du corps en caoutchouc à vitesse de rotation élevée.** Il peut être utilisé dans toute sa largeur, changé rapidement et aisément et ne glisse pas (mise en place / retrait dans le sens des fentes). Compatibles uniquement avec les systèmes de supports de manchons de polissage.

**Utilisation:**

Les brosses de polissage sont surtout utilisées pour les travaux de surfacage qui nécessitent un enlèvement de matière important, également pour les arêtes.

**Adapté(s) pour:**

Porte-manchons de polissage 553830.

**Description technique**

Grain	40
Largeur manchon	63 mm
Ø manchon max.	20 mm
Degré de finesse	grossier
Abrasifs	Grain de céramique

Abréviation de l'abrasif	Céramique
Forme manchon	conique
Type de produit	Brosses de polissage

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
à sec	adaptée		

## Accessoires

Porte-manchon de polissage fendu, conique Ø tige 6 mm  
Ø max.xlongueur de tête 20X63 mm

553830 20X63