

Garant GRIDLINE

Traverse avec bras tubulaires en porte-à-faux, au centre Tiroirs profondeur 24G, pour largeur de tiroir: 26G**Données de commande**

N° commande	935311 26G
GTIN	4062406108236
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Traverses en tôle d'acier avec bras tubulaires en porte-à-faux fixes soudés, fabriqués en tube robuste de section circulaire. Idéales pour le stockage de pièces circulaires, de matériel d'élingage, de chaînes, etc.

La traverse est fixée à deux barres de renfort basses. Celles-ci doivent être accrochées dans les colonnes de support avant et arrière. Les bras tubulaires en porte-à-faux se trouvent au centre du rayonnage.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 92 mm

Largeur: 700 mm

Profondeur: 650 mm

Profondeur du bras en porte-à-faux: 220 mm

Ø tuyau: 25 mm

Nombre de crochets: 3

Description technique

Ø tuyau	25 mm
Hauteur	92 mm
Profondeur	650 mm
Charge admissible	20 kg
Largeur	700 mm
Nombre de crochets	3

Poids	8,1 kg
Profondeur du bras en porte-à-faux	220 mm
Epaisseur du matériau	2 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Pièces pour rayonnages modulaires à tiroirs