

Garant GRIDLINE

Bâti 16G avec porte à charnière à droite, Hauteur / Nombre de tiroirs: 700



Données de commande

N° commande	927310 700
GTIN	4062406108366
Classe d'article	9GG

Description

Exécution:

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. **Barres-poignées en aluminium** avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage central par serrure à cylindre. Porte avec charnière à droite.

Placement:

Hauteur de porte mm: 625

Nombre de tablettes réglables en hauteur: 1

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Réf. 600 et 700 uniquement pour établis Ready-to-go.

Description technique

Largeur utile	350 mm
Hauteur porte	625 mm

Fiche technique

Hauteur utile porte	625 mm
Nombre de tiroirs	0
Hauteur	700 mm
Hauteur utile	625 mm
Sens d'ouverture de la porte	à droite
Largeur	400 mm
Poids	23,7 kg
Profondeur	650 mm
Nombre de portes	1
Epaisseur du matériau	1 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Type de produit	Bâti d'établi

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/927310-700>