

Garant GRIDLINE

Bâti 16G avec porte à charnière à droite / tiroirs, 12×20G, Hauteur / Nombre de tiroirs: 800/2**Données de commande**

N° commande	927305 800/2
GTIN	4062406108328
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. **Barres-poignées en aluminium** avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Porte avec charnière à droite.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75

Hauteur de porte mm: 525

Nombre de tablettes réglables en hauteur: 1

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Réf. 600 et 700 uniquement pour établis Ready-to-go.

Description technique

Sens d'ouverture de la porte	à droite
------------------------------	----------

Nombre de tiroirs	2
Hauteur utile pour tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Nombre de portes	1
Profondeur	650 mm
Largeur utile	350 mm
Hauteur porte	525 mm
Surface utile de tiroir en G	12×20
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Hauteur utile porte	525 mm
Hauteur	800 mm
Largeur utile des tiroirs en G	12
Largeur utile des tiroirs	300 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Largeur	400 mm
Poids	41,3 kg
Epaisseur du matériau	1 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	12×20G
Type de produit	Bâti d'établi

Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927500 75
Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Bâti 16G avec porte à charnière à droite, pour garnissage libre avec des tiroirs Hauteur / Hauteur de porte 800/525 mm	927420 800/525
Embouts pour barres-poignées 20 pièces Type 10	951025 10
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21