

Garant GRIDLINE

Caisson de tiroirs 16G mobile, 12x20G, Hauteur caisson mm / Nombre de tiroirs: 400/4**Données de commande**

N° commande	927315 400/4
GTIN	4062406108397
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. **Barres-poignées en aluminium** avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.

Avec tablette en ABS noir et poignées bimatière en Haptoprene®. Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes (roues directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante), Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale, bruits de roulement réduits et pare-fils. Tiroirs avec **déverrouillage individuel à une seule main** empêchant toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Verrouillage central par une serrure à cylindre.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 75, 100

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Ne pas pousser sous les postes de travail à réglage en hauteur électrique 920301 – 920316.

Description technique

Exécution rebord	4 côtés
Nombre de tiroirs	4
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Ø roue	125 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Poids	50,1 kg
Hauteur utile	325 mm
ComfortClose	non
Hauteur	600 mm
Largeur utile des tiroirs	300 mm
Tablette	oui
Profondeur	740 mm
Nombre de portes	0
Avec rebord	oui
Charge admissible max.	600 kg
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Largeur	420 mm
Matériau roue	Bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces
Hauteur caisson de tiroirs	400 mm
Largeur caisson de tiroirs	400 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	325 mm
Profondeur caisson de tiroirs	650 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20

Surface utile de tiroir en G	12×20
Largeur utile des tiroirs en G	12
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Exécution	à roulettes
Exécution	avec tiroirs
Caisson supérieur ouvert	non
Hauteur utile pour tiroirs	325 mm
Nombre de plateaux coulissants	0
Épaisseur du matériau	1 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	12×20G
Type de produit	Caisson à roulettes d'atelier

Accessoires

Déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main Largeur utile de tiroir en G 12	951020 12
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927505 100
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927505 75
Bâti 16G mobile pour garnissage libre avec des tiroirs Hauteur boîtier 400 mm	927430 400
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21