

**HOLEX**

**Porte-manchon de polissage fendu, conique Ø tige 6 mm, Ø max.xlongueur de tête: 36X60mm**



## Données de commande

N° commande	553830 36X60
GTIN	4045197722942
Classe d'article	52E

## Description

### Exécution:

Corps fendu en caoutchouc avec tige en acier. Enveloppe polie pour une meilleure précision de concentricité.

## Description technique

Vitesse de rotation max.	13500 min <sup>-1</sup>
Ø max.	36 mm
Ø min.	22 mm
Ø tête	5 mm
Longueur tête	60 mm
Forme	conique
Ø queue	6 mm
Matériau support	Corps en caoutchouc
Type de produit	Porte-brosses de polissage

